


**T-원터치 피팅**  
**NPQM-T-G18-Q4-P10**  
 Part Number: 558736



**자료 시트**

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | 표준                            |
| 공칭 사이즈  | 3 mm                          |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입                              | 씰링 링                          |
| 디자인   | T-형태                          |
| 컨테이너 사이즈  | 10                            |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa            |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 16 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi           |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 유효 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 주변 온도   | -20 ... 70 °C                 |
| 공칭 조임 토크  | 6 Nm                          |
| 공칭 조임 토크의 공차                                    | ± 20 %                        |
| 제품 중량   | 20.2 g                        |
| 마운팅 형태  | External hexagon A/F 13       |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 수 나사산 G1/8                    |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 4mm 튜브용                    |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재  | 다이어프램 밸브                      |
| 튜브 씰 소재   | NBR                           |