


원터치/나사산 L-피팅 NPQM-LK-G14-Q10-P10

Part Number: 558823

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 8.5 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 디자인 | L자형 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 유효 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 공칭 조임 토크 | 7.5 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 제품 중량 | 43.6 g |
| 마운팅 형태 | 육각 소켓 SW5 |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 10mm 튜브용 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 다이어프램 밸브 |
| 중공 볼트 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 튜브 씰 소재 | NBR |