


무동력 가이드 축 EGC-185- -FA

Part Number: 558868

FESTO

볼 베어링 가이드 포함, 드라이브 제외.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	50 ... 8,500 mm
사이즈	185
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
2차 단면 관성모멘트 I _x	23,400E+03 mm ⁴
2차 단면 관성모멘트 I _y	27,400E+03 mm ⁴
최대 힘 F _y	15,200 N
최대 힘 F _z	15,200 N
최대 아이들링(idling) 변위 저항	15 N
최대 토크 M _x	529 Nm
비틀림 질량 관성 모멘트 I _t	14,100E+03 mm ⁴
클램핑 유닛 상의 공압 포트	M5
프로파일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 프로파일 소재	ABS
커버 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징