


모터 플랜지 EAMF-A-38C-70A

Part Number(&P): 558908

FESTO

컨틸레버 축 EGSA 에 적합함



자료 시트

특징	값
사이즈	38
조립 위치	어디든
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	0 ... 50 °C
재질 사항	RoHS 에 승인