


일방향 유량 조절 밸브 VFOC-S-S4-Q4

Part Number: 559723
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	공급 에어용 일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	QS-4
공압 연결구, 포트 2	원터치 슬리브 QS-4
액츄에이터 형태	수동
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	플러그 인 Push-in 슬리브 포함
정방향 표준 공칭 유량	0 ... 100 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	60 ... 100 l/min
작동 압력	0.2 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
조립 위치	어디든
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 170 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	130 ... 160 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 40 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	9.2 g
공압 연결구 2 주의	웬스토 QS 연결용으로만 적합
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징 흑색
Release ring 소재	POM
조정 나사 소재	고합금 강철, 부식방지
회전 피팅 소재	아연 다이캐스트