


축 키트
EAMM-A-A19-40A
Part Number(&P): 559798

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	19
조립 위치	어디든
최대 속도	10,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
관성 질량 모멘트	1.06 kgmm ²
이송 가능 토크	2.3 Nm
제품 중량	240 g
재질 사항	RoHS 에 승인