


# 연결 케이블

## VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

Part Number: 560421

FESTO



### 자료 시트

특징	값
제품 중량	2,295 g
전기 연결	플러그 포함 케이블
케이블 길이	10 m
케이블 특성	표준
최소 케이블 휨 반경	122 mm
케이블 직경	10.2 mm
케이블 구조	25x0,34
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	PVC