



레귤레이터 플레이트 VABF-S4-2-R4C2-C-10E

Part Number: 560767

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|---|
| 폭 | 18 mm |
| 표준에 기반 | ISO 15407-2 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 컨트롤러 기능 | 출력 압력 일정 이차 배기 포함 |
| 압력 게이지 선택 | 가능 |
| 작동 압력 MPa | 1 MPa |
| 작동 압력 | 10 bar |
| 압력 조절 범위 Mpa | 0.2 ... 0.85 MPa |
| 압력 조절 범위 | 2 ... 8.5 bar |
| 압력 조절 범위 psi | 29 ... 123.25 psi |
| 입력 압력 1 | 0.5 ... 10 bar |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 |
| 파일럿 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 654 g |
| 수직 적재식 마운팅 방식 | 매니폴드 블록상 개별 서브베이스 |
| 압력 게이지 연결 | 유지 클램프 포함 |
| 제어 판넬 소재 | PA |
| 레귤레이터 하우징 소재 | 알루미늄 다이캐스트 |