



레귤레이터 플레이트 VABF-S4-1-R6C2-C-10E

Part Number: 560776

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
표준에 기반	ISO 15407-2
조립 위치	어디든
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함
압력 게이지 선택	가능
작동 압력 MPa	1 MPa
작동 압력	10 bar
압력 조절 범위 Mpa	0.05 ... 0.85 MPa
압력 조절 범위	0.5 ... 8.5 bar
압력 조절 범위 psi	7.25 ... 123.25 psi
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	491 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
압력 게이지 연결	유지 클램프 포함
제어 판넬 소재	PA
레귤레이터 하우징 소재	알루미늄 다이캐스트