


전기 링크 VMPAL-EVAP-10-2

Part Number: 560962

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 사이즈	10 mm
최대 밸브 연수	1
솔레노이드 코일의 최대 수량	2
내장된 기능	밸브 기능을 컬러로 할당
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	9 g
하우징 색상	흑색
하우징 소재	PA
재질 사항	RoHS 에 승인