

플라스틱 배관 PUN-V0-12X2-SW-C

Part Number: 561701

FESTO

화염 방지



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 외부 직경 | 12 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 55 mm |
| 내부 직경 | 8 mm |
| 최소 휨 반경 | 19 mm |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 재료 발화점 실험 | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -35 ... 60 °C |
| 주변 온도 주의 | For unpressurised use up to 90 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.08 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 12 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 흑색 |
| 색상에 대한 주의 | 표준품으로부터 폭발 환경에서의 보호 때문에 |
| 지주 경도 | D 54 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | TPE-U(PU) |