

플라스틱 배관 PUN-V0-8X2-RT-C

Part Number: 561711

FESTO

화염 방지



자료 시트

특징	값
외부 직경	8 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	35 mm
내부 직경	4 mm
최소 휨 반경	9 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 2 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 20 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 290 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
주변 온도 주의	For unpressurised use up to 90 °C
길이에 따른 제품 중량	0.049 kg/m
공압 연결구	외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용 바브드 커넥터 내경 4mm용
색상	적색
색상에 대한 주의	표준품으로부터 폭발 환경에서의 보호 때문에
지주 경도	D 54 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)