


플러그
NECU-S-M12G3-HX
 Part Number: 562027



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
인증	c UL us - Recognized (OL)
연결 주기	3
제품 중량	17.5 g
전기 연결	3-핀 A-코드 M12x1 일자형 플러그 / 절연 변위 연결
작동 전압 범위 DC	0 ... 32 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 32 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	0.8 kV
허용 가능 케이블 직경	2.9 ... 5.1 mm
허용 개별 와이어 직경	>= 0.1 mm
허용 와이어 직경	0.9 ... 1.6 mm
종단 단면	0.14 ... 0.34 mm ²
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PA 아연 다이캐스트 니켈 도금
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 다이 캐스트 아연
씰 소재	FPM PUR
전기 접점 소재	금 도금
허용 와이어 절연	PP PVC TPE-E