

# Start 밸브 MS9-EM

Part Number: 562178

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.

예시 표시



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
격자 치수	90 mm
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액추에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
액추에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
Reset 형태	강제 명령
파일럿 형태	직접
밸브 기능	2/2 복동 솔레노이드 3/2 bistable
압력 게이지	G1/4이 준비됨 G1/8이 준비됨 빨강/녹색 표시기 압력 센서 포함 압력 게이지 포함 작동 상태 계기 포함
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량	8,000 ... 18,000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	13,201 ... 14,900 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
재질 사항	RoHS 예 승인
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	어디든
피스톤 슬라이드 소재	POM
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트