

블랭크 플러그 QSPC10


Part Number: 562243

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

밸브나 블랭킹 플레이트 상의 실 연결구

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	0.4 g
마운팅 형태	Mounting pin
공압 연결구, 포트 1	카트리지 10mm
재질 사항	RoHS 예 승인
블랭킹 플러그 소재	POM
O-링 소재	NBR