


터미널 CPX-P

Part Number: 562818

FESTO

전기 IO, 가능한 한 본질 안전 모듈 사용.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
전기적 연결	필드버스 내장형 컨트롤러
최대 모듈 수	10
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP20 IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU 머신 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC T4 Gc X
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
인증서 발행 부서	DNV 15.0193 X
LED 표시	버스 상태 채널 상태 모듈 상태 시스템 상태
진단	진단 메모리 채널 및 모듈 지향 진단 저전압 모듈
입력에 대한 최대 어드레스 용량	64 Byte
출력에 대한 최대 어드레스 용량	64 Byte
파라미터 설정	진단 행동 페일 세이프 (Fail-safe) 반응 채널 강제 신호 설정
내부 사이클 타임	< 1 ms
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 25 %