



# 기본 밸브 VOFC-L-M32C-M-FG12-F9

Part Number: 562863

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 슬레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	51 mm
표준 공칭 유량	3,000 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	파이로스 액추에이터 피스톤 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	12 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
Safety Integrity Level (SIL)	최대 SIL 4 High Demand 동작 모드 최대 SIL 4 Low Demand 동작 모드
유량 Kv	3.8 m <sup>3</sup> /h
배기 유량 Kv	3.8 m <sup>3</sup> /h
Off 스위칭 시간	14 ms
On 스위칭 시간	25 ms
정격 사용 시간	100%
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	4
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	880 g
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	NAMUR 포트 패턴
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 포트 4	NAMUR 포트 패턴
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 Hard Ematal 플레이트