


솔레노이드 코일 VACC-S18-35-A1-1

Part Number: 562906

FESTO

아마추어 시스템 F10용, 연결구 패턴 타입 A, EN 175 301에 따름,
24 V DC.



자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V DC: 3.5 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	530 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 플러그 EN 175301-803
재질 사항	RoHS 에 승인
솔레노이드 코일 소재	PA 강철