


# 서브-베이스 VABS-S2-1S-G38-R3-EX2

Part Number(&P): 563070

FESTO

ISO5599/-2에 따른 포트 패턴.



## 자료 시트

| 특징                                    | 값   |
|---------------------------------------|---|
| 폭                                     | 42 mm   |
| 표준에 기반                                | ISO 5599-2  |
| 조립 위치                                 | 어디든   |
| 파일럿 공기 공급                             | 외부  |
| 작동 압력                                 | -0.9 ... 10 bar   |
| 작동 전압 범위 DC                           | 24 V  |
| 서지 강도                                 | 0.8 kV  |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하                    | 2 A   |
| 오염 등급                                 | 3   |
| ATEX 카테고리 가스                          | II 3G   |
| 폭발 점화 방지 타입 가스                        | Ex nA II T3 X   |
| ATEX 카테고리 먼지                          | II 3D   |
| 폭발 점화 방지 타입 먼지                        | Ex tD A22 IP65 T125°C X   |
| 방폭 주변 온도                              | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| 작동 매체                                 | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium    | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 ) | EU 저전압 가이드라인에 대응  |
| 부식 방지 등급 KBK                          | 0   |
| 보호 등급                                 | IP65<br>NEMA 4<br>조립된 조건  |
| 주변 온도                                 | -5 ... 50 °C  |
| 제품 중량                                 | 386 g   |
| 마운팅 형태                                | 관통 홀 포함   |
| 서브-베이스에 대한 재질 정보                      | 알루미늄 다이캐스트  |