


# 서브-베이스 VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX2

Part Number(&P): 563071

FESTO

ISO5599/-2에 따른 포트 패턴.



## 자료 시트

특징	값
폭	42 mm
표준에 기반	ISO 5599-2
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	내부
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
작동 전압 범위 DC	24 V
서지 강도	0.8 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
오염 등급	3
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex nA II T3 X
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A22 IP65 T125°C X
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	386 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트