


필터 압력 조절기 MS9-LFR-NG-D6-CUV-AG-PSI-AS

Part Number(&P): 564127

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	파일럿 동작 필터 격막 레귤레이터
최대 응축수 용량	220 ml
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	2 ... 12 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
작동 매체	공기 품질 등급 5:7:- DIN ISO 8573-1에 따름
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	5 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1에 따른 3.7.-
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	2,400 g
마운팅 형태	옵션 액세서리 포함 라인 설치
재질 정보, 커버	PA-강화
재질 정보, 스프링 디스크	POM
재질 정보, 필터 홀더	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
재질 정보, 마운팅 브라켓	알루미늄 다이캐스트
필터에 대한 재질 정보	PE
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
재질 정보, 모듈 연결	알루미늄 다이캐스트
격판에 대한 재질 정보	NBR
바울에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금
재질 - 컵 씰	NBR
표시창에 대한 재질 정보	PA
재질 정보, 차단 디스크	POM
재질 정보, 밸브 스템	전조 알루미늄 합금 NBR POM