



압력 조절기 MS9-LR-NG-D6-AG-PSI-AS

Part Number(&P): 564141

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
액추에이터 자물쇠	액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	파일럿 작동형 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	0.8 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
작동 매체	공기 품질 등급 5:7:- DIN ISO 8573-1에 따름
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,400 g
마운팅 형태	옵션 액세서리 포함 전면 패널 설치 라인 설치
재질 정보, 커버	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
서브-베이스에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
재질 정보, 마운팅 브라켓	알루미늄 다이캐스트
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
재질 정보, 모듈 연결	알루미늄 다이캐스트
격판에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 밸브 스템	전조 알루미늄 합금 NBR POM