


# 분기 모듈 MS9-FRM-G-VS-Y

Part Number: 564147

FESTO

표시기 미포함형 압력 스위치 포함, 유량 방향: 좌측에서 우측.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력	0 ... 12 bar
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 125 V
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,100 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 3	G1
공압 연결구, 포트 4	G1
커버 소재	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트