


연결 케이블 NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Part Number(&P): 565286

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
케이블 특성	작동 전압 연결용
작동 전압 범위 DC	<= 24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	0.86 A
보호 등급	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	490 g
전기 연결	44-핀 플러그 소켓 Sub-D
케이블 구조	40 x 0,14 mm ²
케이블 직경	8.9 mm
케이블 길이	2.5 m
마운팅 형태	4-40UNC
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	TPE
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC
크림프 콘넥터용 재질 정보	청동 금 도금