


**원터치 피팅**  
**CRQS-1/4-1/4-U**  
 Part Number: 565320



**자료 시트**

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | 표준                            |
| 공칭 사이즈  | 0.157 "                       |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 디자인   | 직선 형태                         |
| 컨테이너 사이즈  | 1                             |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa            |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 14 bar              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi           |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음            |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| 식품 안전   | 추가 재료 정보 참조                   |
| 주변 온도   | -20 ... 150 °C                |
| 최대 죄임 토크  | 11.801 ft-lbf                 |
| 제품 중량   | 0.628 oz                      |
| 사용 가능 배선  | PFAN                          |
| 마운팅 형태  | 외부 육각형 35/64                  |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 수 나사산 1/4 NPTF                |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 배관용, 1/4" 외부 직경               |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                 |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재  | 고합금 강철, 부식방지                  |
| Release ring 소재                                 | 고합금 강철, 부식방지                  |
| 튜브 씰 소재   | FPM                           |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지                  |