


원터치/나사산 L-피팅 CRQSL-1/2-1/2-U

Part Number: 565333

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	0.413 "
조립 위치	어디든
디자인	L자형
컨테이너 사이즈	1
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-20 ... 150 °C
최대 죄임 토크	14.751 ft-lbf
제품 중량	2.723 oz
사용 가능 배선	PFAN
마운팅 형태	외부 육각형 55/64
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 1/2 NPTF
공압 연결구, 포트 2	배관용, 1/2" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
Release ring 소재	고합금 강철, 부식방지
튜브 씰 소재	FPM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지