


모터 케이블 NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Part Number: 565371

FESTO

모터와 끝단 컨트롤러 CMFL 연결용.



자료 시트

특징	값
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
오염 등급	3
보호 등급	조립된 조건 IP65
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 90 °C
주위 온도	-50 ... 90 °C
최소 케이블 휨 반경	65 mm
케이블 구조	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² 차폐
케이블 길이	10 m
재질 사항	RoHS 에 승인
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)