


콘넥터 블록 CPX-P-AB-4XM12-4POL

Part Number: 565706

FESTO

M12 연결.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 70 mm
마운팅 형태	On 연결 블록 CPX-M-GE..
제품 중량	120 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
전기 연결	4-핀 4x 소켓 A-코드 M12x1 원형 플러그 컨넥터