


플러그
NECU-L3G8-C2
 Part Number: 565710

FESTO



자료 시트

특징	값
연결 주기	100
조립 위치	어디든
제품 중량	56 g
전기 연결	8-핀 볼트 체결 단자 플러그 일자형
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	12 A
서지 강도	4 kV
종단 단면	0.2 ... 2.5 mm ²
주변 온도	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA
하우징 색상	흑색
전기 접점 소재	구리 합금 아연 도금