


매니폴드 스트립 VABM-L1-14W-G14-8

Part Number: 566648

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	16 mm
최대 밸브 연수	16
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 조임 토크, H-레일 마운팅	1.5 Nm
최대 조임 토크, 밸브 마운팅	0.65 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	3 Nm
제품 중량	676 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	M5
파일럿 배기 포트 82/84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/8
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금