



케이블 포함 플러그 소켓 NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

Part Number: 566665

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
조립 위치	어디든
제품 중량	31 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 S
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	2
전기 연결 1, 마운팅 타입	스냅 잠금형
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	싱글와이어 2개
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	2
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	2
작동 전압 범위 DC	0 ... 60 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 길이	5 m
케이블 특성	표준
케이블 직경	1.3 mm
케이블 구조	2x0,14
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
배선 끝단	무딘 절단면
보호 등급	IP40
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 예 승인
하우징 소재	POM
하우징 색상	흑색
전기 접점 소재	구리 합금 아연 도금
절연 소재	PVC