



케이블 포함 플러그 소켓 NEBV-HSG2-P-5-N-LE2

Part Number: 566669

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------|
| 케이블 식별 | 명판 라벨 홀더 제외 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 70 g |
| 전기 연결 1, 기능 | 필드 장치 측 |
| 전기 연결 1, 설계 | 각도 |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 플러그 소켓 |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | 연결 패턴 S |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 2 |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 2 |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입 | 스냅 잠금형 |
| 전기 연결 2, 기능 | 컨트롤러 측 |
| 전기 연결 2, 연결 타입 | 케이블 |
| 전기 연결 2, 연결 기술 | 끝단 납선 케이블 |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수 | 2 |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 2 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 60 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 3 A |
| 케이블 길이 | 5 m |
| 케이블 특성 | 작동 전압 연결용 |
| 케이블 직경 | 3.4 mm |
| 케이블 구조 | 2x0,14 |
| 공칭 도선 단면적 | 0.14 mm ² |
| 배선 끝단 | 피복 제거됨 무딘 절단면 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항 | 조립된 조건 |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 케이블 피복 소재 | TPE-U(PUR) |
| 케이블 피복 색상 | 회색 |
| 하우징 소재 | POM |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 전기 접점 소재 | 구리 합금 아연 도금 |
| 절연 소재 | PVC |