


측정 모듈
CPX-CMIX-M1-1
 Part Number: 567417



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
진단	채널 및 모듈 지향 진단
회로 단락 보호	예
장비-상태 진단	저전압 모듈 저전압 측정 시스템 local 7 segment 디스플레이를 통해
최대 모듈 수	9
디스플레이	세븐-세그먼트 디스플레이
상태 표시	LED (상태) LED 적색 = 버스 오류
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
전력 중단 버퍼	10 ms
공칭 작동 전압에서 전류 소모	80 mA
인증	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 95 % 비-응결
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	140 g
스트링당 축	1
축 스트링 수	1
최대 라인 길이	30 m
제어 인터페이스 전기적 연결	플러그 소켓 M9 5-핀
제어 인터페이스	디지털 소켓 스트립, 5.08 mm 격자
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화