


# 원터치 콘넥터 QB-1/2H-3/8-U

Part Number: 567780

FESTO

수 나사산 외부 육각형.



## 자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | 표준                            |
| 공칭 사이즈  | 0.315 "                       |
| 조립 위치   | 어디든                           |
| 디자인   | 직선 형태                         |
| 컨테이너 사이즈  | 10                            |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa               |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | 0.95 ... 10 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi            |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 용력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| 주변 온도   | 0 ... 60 °C                   |
| 제품 중량   | 0.219 oz                      |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | Push-in sleeve diameter 1/2"  |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 배관용, 3/8" 외부 직경               |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                 |
| 해제 링의 색상  | 회색                            |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재  | PBT                           |
| Release ring 소재                                 | POM                           |
| 튜브 씰 소재   | NBR                           |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지                  |