

플라스틱 배관 PUN-H-5/16-GN-150-CB

Part Number: 567981

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)
이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	5/16
유량에 사용하는 굽힘 반경	0.121 Fuß
최소 휨 반경	0.065 Fuß
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 145 Psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
식품 안전	생산자 요구에 따라
주변 온도	-31 ... 145 °F
길이에 따른 제품 중량	0.31 oz/ft
색상	회색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인 동성분 및 PTFE 제거형
튜브에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)