

플라스틱 배관 PEN-3/16-SW-150-CB

Part Number: 569882

FESTO

표준 외경 튜브, QS 플러그 연결용, 폴리에틸렌 (식품 산업에서 사용 미승인).



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	3/16
유량에 사용하는 굽힘 반경	0.075 ft
최소 휨 반경	0.039 ft
튜브 특성	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
튜브 테스트 조건	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 145 Psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-22 ... 140 °F
길이에 따른 제품 중량	0.1 oz/ft
공압 연결구	푸시인 커넥터 외부 직경(3/16")용
색상	흑색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE