

플라스틱 배관 PLN-3/8-SW-150-CB

Part Number: 569909

FESTO

높은 화학적 및 위생적 저항성



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	3/8
유량에 사용하는 굽힘 반경	0.187 ft
최소 휨 반경	0.115 ft
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 203 Psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-22 ... 176 °F
길이에 따른 제품 중량	0.403 oz/ft
공압 연결구	외부 직경 3/8"의 푸쉬인 커넥터용
색상	흑색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PE