


전기 서브 베이스 CAPC-F1-E-M12

Part Number: 570042

FESTO



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
필드버스 인터페이스	2 x M12 소켓, 5 핀
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
최대 전원 공급	4 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
인증	c UL us - Listed (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
보관 온도	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	85 g
케이블 길이	20 m
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA