


플라스틱 배관
PAN-MF-4X0,75-SW
 Part Number: 570357



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------------------|
| 외부 직경 | 4 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 15 mm |
| 내부 직경 | 2.5 mm |
| 최소 휨 반경 | 10 mm |
| 표준에 따름 | DIN 73378-PA12-PHL |
| 튜브 특성 | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 3.1 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 31 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 449.5 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 석유 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -60 ... 100 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.008 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 4 mm의 푸쉬인 커넥터용 |
| 색상 | 흑색 |
| 지주 경도 | D 65 +/-3 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | 폴리아미드 12 |