

# 가이드 실린더 DFM-N-25-40-B-P-A-GF


Part Number: 570573  
단종 예정 제품

FESTO

내장형 가이드.

SMTSO-8E 근접 센서는 행정거리가 20 ~ 40mm인 제품과 사용 가능하고 외부에 설치 가능. 단 마운팅 키트 SMB-8E와 일치 할 경우.

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

| 특징   | 값                                |
|--|----------------------------------|
| 행정거리   | 40 mm                            |
| 피스톤 직경   | 25 mm                            |
| 드라이브 유니트의 작동 모드  | 요크                               |
| 쿠션   | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트           |
| 조립 위치  | 어디든                              |
| 가이드  | 평판-베어링 가이드                       |
| 디자인 구조   | 가이드                              |
| 위치 감지  | 근접 센서용                           |
| 작동 압력  | 2 ... 10 bar                     |
| 작동 모드  | 복동                               |
| 작동 매체  | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인   | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK   | 2 - 부식 응력 수준 보통                  |
| 주변 온도  | -20 ... 80 °C                    |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247 N                            |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 295 N                            |
| 대체 연결  | 제품 도면 참조                         |
| 공압 연결구   | 1/8 NPT                          |
| 재질 사항  | RoHS 에 승인                        |
| 커버 소재  | 전조 알루미늄 합금                       |
| 씰 소재   | NBR                              |
| 하우징 소재   | 전조 알루미늄 합금                       |
| 피스톤 로드 소재  | 고합금 강철, 부식방지                     |