


# 커넥터 NECU-FCG40-K

Part Number: 570895

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 60603-13
연결 주기	50
케이블 연결단자	일자형
제품 중량	5 g
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 FC
전기 연결 1, 핀/와이어 수	40
전기 연결 1, 마운팅 타입	스냅 잠금형
전기 연결 2, 연결 기술	절연 범위 커넥터
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.5 A
공칭 도선 단면적	0.13 mm <sup>2</sup>
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG26
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
하우징 소재	PBT-강화
전기 접점 소재	청동 금 도금