


연결 케이블 NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Part Number: 570920

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
서지 강도	0.8 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
오염 등급	2
보호 등급	IP40
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
주위 온도	-20 ... 60 °C
전기 연결 1	소켓, 직사각형 디자인 L2, 5-핀
전기 연결 2	날선, 5-선
케이블 구조	5 x 0,14 mm ²
케이블 직경	4.1 mm
케이블 길이	2.5 m
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
색상 코드, 심 절연	청색 갈색 회색 흑색 백색
케이블 피복 색상	회색
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT
재질 정보, 절연 슬리브	PP
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC