



## 자료 시트

특징	값
제품 중량	60 g
필드버스 인터페이스에 관한 주의	PROFINET LWL
Ethernet 케이블 설명	광 화이버 케이블 폴리머 섬유 980/1000µm 개별 코어 직경: 2.2 mm
허용 가능 케이블 직경	6.5 ... 9.5 mm
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-40 ... 70 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
씰 소재	NBR TPE