

# 고정형 차단기 VMPA1-FT-NW0.3-10

Part Number: 572544

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스
마운팅 형태	나사산
정방향 표준 공칭 유량	3.5 ... 5.5 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
주변 온도	-5 ... 60 °C
공칭 사이즈	0.3 mm
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 40 °C
매체 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	0.06 g
재질 사항	RoHS 에 승인
중공 볼트 소재	전조 알루미늄 합금