



연결 케이블 NEBS-L1G4-K-5-LE4

Part Number: 572577

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-------------------------|
| 케이블 식별 | 명판 라벨 홀더 포함 |
| 연결 주기 | 100 |
| 제품 중량 | 106 g |
| 전기 연결 1, 기능 | 필드 장치 측 |
| 전기 연결 1, 설계 | 각도 |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 플러그 소켓 |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | 연결 패턴 L1J |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 4 |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 4 |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입 | 스냅 잠금형 |
| 전기 연결 2, 기능 | 컨트롤러 측 |
| 전기 연결 2, 연결 타입 | 케이블 |
| 전기 연결 2, 연결 기술 | 끝단 납선 케이블 |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수 | 4 |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 4 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 30 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 1 A |
| 서지 강도 | 0.8 kV |
| 케이블 길이 | 5 m |
| 케이블 특성 | 표준 |
| 케이블의 테스트 조건 | 프로세서 400MHz |
| 굽힘 반경, 고정식 케이블 설치 | >= 13 mm |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치 | >= 42 mm |
| 케이블 직경 | 4.1 mm |
| 케이블 직경 공차 | ± 0,2 mm |
| 케이블 구조 | 4x0,17 |
| 공칭 도선 단면적 | 0.17 mm ² |
| 배선 끝단 | 무딘 절단면 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항 | 조립된 조건 |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -5 ... 60 °C |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 오염 등급 | 2 |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| 케이블 피복 소재 | PVC |
| 케이블 피복 색상 | 회색 |
| 하우징 소재 | PA |
| 하우징 색상 | 백색 |
| 전기 접점 소재 | 주석 도금 청동 |
| 절연 소재 | PVC |