


# 어댑터 VAVE-C8-1R1

Part Number: 573194

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.

FESTO



## 자료 시트

특징	값
신호 상태 표시	LED
공칭 동작 전압 DC	24 V
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 60 °C
조립 위치	어디든
죄임 토크	0.25 Nm
제품 중량	3.5 g
전기 연결	4-핀/2-핀 M8 / - 플러그 / 소켓
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	M2 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA
전기 접점 소재	청동