


**매니폴드 스트립**  
**VABM-L1-10G-G18-12-GR**  
 Part Number: 573430

**FESTO**



**자료 시트**

| 특징                 | 값                         |
|--------------------|---------------------------|
| 격자 치수              | 10.5 mm                   |
| 조립 위치              | 어디든                       |
| 최대 밸브 연수           | 12                        |
| 인증                 | c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK       | 2 - 부식 응력 수준 보통           |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L         |
| 보관 온도              | -20 ... 60 °C             |
| 제품 중량              | 601 g                     |
| 외부 파일럿 공압 포트 12/14 | M5                        |
| 파일럿 배기 포트 82/84    | M5                        |
| 공압 연결구, 포트 1       | G1/8                      |
| 공압 연결구, 포트 3       | G1/8                      |
| 공압 연결구, 포트 5       | G1/8                      |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                 |
| 매니폴드 소재            | 전조 알루미늄 합금                |