


**매니폴드 스트립**  
**VABM-L1-14W-G14-7-GR**  
 Part Number: 573503

**FESTO**



**자료 시트**

| 특징                             | 값                         |
|--------------------------------|---------------------------|
| 격자 치수                          | 16 mm                     |
| 조립 위치                          | 어디든                       |
| 최대 밸브 연수                       | 7                         |
| 인증                             | c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK                   | 2 - 부식 응력 수준 보통           |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L         |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a                       |
| 클린룸 등급                         | ISO class 6               |
| 보관 온도                          | -20 ... 60 °C             |
| 제품 중량                          | 1,142 g                   |
| 외부 파일럿 공압 포트 12/14             | M5                        |
| 파일럿 배기 포트 82/84                | M5                        |
| 공압 연결구, 포트 1                   | G1/4                      |
| 공압 연결구, 포트 2                   | G1/8                      |
| 공압 연결구, 포트 3                   | G1/4                      |
| 공압 연결구, 포트 4                   | G1/8                      |
| 공압 연결구, 포트 5                   | G1/4                      |
| 재질 사항                          | RoHS 에 승인                 |
| 매니폴드 소재                        | 전조 알루미늄 합금                |