


매니폴드 스트립

VABM-L1-14W-G14-12-GR

Part Number: 573507

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------|---------------------------|
| 격자 치수 | 16 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 밸브 연수 | 12 |
| 인증 | c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 클린룸 등급 | ISO class 6 |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 1,647 g |
| 외부 파일럿 공압 포트 12/14 | M5 |
| 파일럿 배기 포트 82/84 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 4 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 5 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | 전조 알루미늄 합금 |