

멀티핀 소켓 콘넥터 NECA-S1G9-P9-MP5

Part Number: 573695

FESTO



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	관통 홀 포함
제품 중량	60 g
전기 연결 1	소켓, sub-D, 9핀
전기 연결 2	나사 터미널, 9핀
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
허용 가능 케이블 직경	5 ... 10 mm
종단 단면	0.34 ... 1 mm ²
포트 단면 부분에 주의	± 0.2% 전류 출력
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA-강화
유니언 너트 소재	황동
나사 소재	강철
씰 소재	NBR